


Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Domeniu de masura [°C]	-200...850

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 90

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	1
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
Rezolutia intrarii analogice	16 / 0,1 °C

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura [°C]	-200...850
------------------------	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...70
------------------------------	--------



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Protecție		IP 20	
Clasificare AS-i			
Profil AS-i		S-7.1	
Configurație I/O AS-i	[hex]	7	
Cod ID AS-i	[hex]	1	
Date mecanice			
Tip montare		Montare șine portante și perete; Module înșirabile	
Materiale		PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Operare	LED, verde
Accesorii			
Accesorii (opțional)		afisaj LCD:, E70206	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
terminale cu surub:			
Racord			

