




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DO T C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 40
Curent total Max.	[A]	4

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC	[V] 10...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA] 1000
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C] -25...70
Protecție	IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i	S-8.0
-------------	-------



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DO T C

Configurație I/O AS-i	[hex]	8
Cod ID AS-i	[hex]	0

Date mecanice

Tip montare	Montare șine portante și perete; Module înșirabile
Materiale	PA; PVC

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
	scurtcircuit	LED, roșu

Observații

Observații	A nu se conecta nici unul dintre următoarele puncte la un potential extern : I-, I+, I1, I2, I3, I4 Conexiune electrica cu cablul AS-i.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Racord



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Alimentare actuatori +24V
E-	Alimentare actuatori 0V
O1...O4	ieșire de comutare actuator 1...4