




## Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Date electrice

|                   |      |                |
|-------------------|------|----------------|
| Tensiune de lucru | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Consum de energie | [mA] | 60             |
| Curent total Max. | [A]  | 6              |
| Watchdog integrat |      | da             |

## Intrari / iesiri

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|

## Intrări

|                                              |      |         |
|----------------------------------------------|------|---------|
| Numar de intrari digitale                    |      | 4       |
| Circuitul intrarilor digitale                |      | PNP     |
| Alimentarea senzori intrari                  |      | AUX     |
| Tensiune de alimentare                       | [V]  | 18...30 |
| Evaluarea maxima actuala a intrarilor        | [mA] | 200     |
| Curent de intrare HIGH                       | [mA] | > 5     |
| Curent de intrare LOW                        | [mA] | < 1,5   |
| Nivel de comutare HIGH                       | [V]  | > 10    |
| Intrarile digitale protejate la scurtcircuit |      | nu      |

## Iesiri

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| Model electric      |     | AS-i |
| Domeniu tensiune DC | [V] | 24   |
| Domeniu tensiune AC | [V] | 240  |



## Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

|                                   |                                                    |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Max. Sarcina de curent per ieșire | [mA]                                               | 2500        |
| Numar de iesiri pe releu          |                                                    | 4           |
| Testat pentru scurtcircuit        |                                                    | nu          |
| Separat galvanic                  |                                                    | da          |
| Condițiile mediului               |                                                    |             |
| Temperatură de ambianță           | [°C]                                               | -25...50    |
| Protectie                         |                                                    | IP 20       |
| Teste / certificari               |                                                    |             |
| Ecranare electromagnetica         | EN 50295                                           |             |
|                                   | EN 50178                                           |             |
| Clasificare AS-i                  |                                                    |             |
| Profil AS-i                       |                                                    | S-7.0       |
| Configuratie I/O AS-i             | [hex]                                              | 7           |
| Cod ID AS-i                       | [hex]                                              | 0           |
| Date mecanice                     |                                                    |             |
| Tip montare                       | Montare șine portante și perete; Module înșirabile |             |
| Materiale                         | PA; PVC                                            |             |
| Afisaj / elemente de operare      |                                                    |             |
| Display                           | Stare de funcționare                               | LED, galben |
|                                   | Operare                                            | LED, verde  |
| Accesorii                         |                                                    |             |
| Accesorii (opțional)              | Ștecher Combicon: E70198                           |             |
| Observații                        |                                                    |             |
| Unitate de ambalare               | 1 buc.                                             |             |




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Conectare electrică

COMBICON:

Racord



|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| A+      | AS-i +                              |
| A-      | AS-i -                              |
| I+      | Alimentare senzor +24V              |
| I-      | Alimentare senzor 0V                |
| L1      | Alimentare externă - (DC) / L1 (AC) |
| N       | Alimentare externă - (DC) / N (AC)  |
| I1...I4 | Intrare de comutare Senzor 1...4    |
| O1...O4 | ieșire de comutare actuator 1...4   |