


AC2900



Module ProcessLine cu interfata AS-i

ProcessLine 8 SB IP69K



Aplicatie

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

26,5...31,6 DC

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)

Aimentare suplimentara de
tensiune

[V]

20...30 DC; (AUX)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-5...70

Protectie

IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 62026-2

EN 61000-6-2

Date mecanice

Greutate

[g]

613,5

Dimensiuni

[mm]

Ø 137,3 / L = 80

Materiale

Oțel inox; PC

Conectare electrică

Conexiune modul

M12

Accesorii

Articole livrate

Capac acoperire: M12, E70297

Accesorii (opțional)

Cheie dinamometrica: E70390

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.




Module ProcessLine cu interfata AS-i

ProcessLine 8 SB IP69K

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	Teren de funcționare