


Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5200

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curent total Max.	[A]	2
Alimentare suplimentară de tensiune	[V]	24 DC

Intrări

Tensiune de alimentare	[V]	20...30
------------------------	-----	---------

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295
---------------------------	----------

Date mecanice

Tip montare	Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK
Materiale	PBT

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A



1	AS-i +
3	AS-i -