


Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

Moduloberteil aktiv,

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2018

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Butoane / LED verde
- 3 Butoane / LED roșu



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 55

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i		S-3.F				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	3				
Cod ID AS-i	[hex]	F				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3	
	Butoane	2	1	-	-	
	LED	-	-	2	1	

**Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate**

Moduloberteil aktiv,

Date mecanice	
Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare
Materiale	PBT
Observații	
Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
	Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:	