


Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

Moduloberteil aktiv,

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Butoane / LED albastru
- 3 Butoane / LED albastru



Date electrice					
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC			
Consum de energie	[mA]	< 55			
Iesiri					
Model electric		AS-i			
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60			
Protectie		IP 67			
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică		EN 50295			
Clasificare AS-i					
Profil AS-i		S-3.F			
Configuratie I/O AS-i	[hex]	3			
Cod ID AS-i	[hex]	F			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Butoane	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
Date mecanice					
Tip montare		Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare			
Materiale		PBT			

**Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate**

Moduloberteil aktiv,

Observații	
Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
	Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:	