




Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5208
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 35
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		nu
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri		
Model electric		AS-i
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	24; (conform PELV; prin legătură cu ștecher M12)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	1000; (DC-12)
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67

