




Modul universal cu interfata AS-i

EMS/Module/4DI/CCT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Curent de intrare HIGH	[mA]	3...5
Curent de intrare LOW	[mA]	0,5...1
Iesiri		
Model electric		AS-i
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-0.F
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0
Cod ID AS-i	[hex]	F



Modul universal cu interfata AS-i

EMS/Module/4DI/CCT

Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	atribuire	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Atribuirea biților parametru	Bit parametru	funcție			
	P0	monitorizarea I1 senzorilor	dezactivat	* /	activat
	P1	monitorizarea I2 senzorilor	dezactivat	* /	activat
	P2	monitorizarea I3 senzorilor	dezactivat	* /	activat
	P3	monitorizarea I4 senzorilor	dezactivat	* /	activat

Date mecanice

Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare
Materiale	PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303)

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	funcție	LED, galben

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cutie cleme cu arc:

pini de contact la partea inferioara a modului, FK / PG: