


Modul universal cu interfata AS-i

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2035

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 60
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Model electric	AS-i
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC	[V] 24; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA] 1000
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C] -25...60
Protecție	IP 65



Modul universal cu interfata AS-i

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica	EN 50295					
Clasificare AS-i						
Profil AS-i	S-8.0					
Configuratie I/O AS-i [hex]	8					
Cod ID AS-i [hex]	0					
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3	
	Denumire	O-1	O-2	O-3	O-4	
Atribuirea biților parametru	Bit parametru	functie				
	P0	watchdog pentru toate iesirile	:	activat	* /	dezactivat
	P1	Nefolosit				
	P2	Nefolosit				
	P3	Nefolosit				
Date mecanice						
Tip montare	Interfață AS-i la FK-E sau -părțile inferioare PG					
Materiale	PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303)					
Afisaj / elemente de operare						
Display	Operare	LED, verde				
	functie	LED, galben				
Observații						
Unitate de ambalare	1 buc.					
Conectare electrică						
Cutie cleme cu arc:						
pini de contact la partea inferioara a modului, FK-E / PG:						