

AC2037




AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 2PO M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2055

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 conectare tub Ø 8 mm
- 2 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 150
Watchdog integrat		da
Intrări / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 3
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 2PO M12

Iesiri						
Model electric		AS-i				
Numarul de iesiri pneumatice		2				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C] 0...55				
Protecție		IP 65				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Configurație I/O AS-i		[hex] 3				
Cod ID AS-i		[hex] F				
Certificat AS-i		10501				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrari / iesiri	I-1	I-2	O-3	O-4
Date mecanice						
Tip montare		montaj cu #urub				
Materiale		PBT				
Sistem pneumatic		2 x supape de siguranta cu 3/2-căi				
Domeniul de presiune		[bar] 2...8				
Domeniul de presiune		[MPa] 0,2...0,8				
Debit de aer la 6/5 bar		[l/min] 400				
Debit de aer la 6/0 bar		[l/min] 700				
Consistența aerului comprimat		filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat				
Racorduri pentru tuburi		Legris LF 3000/8				
Evacuare		aer evacuat cu filtru integrat				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		functie		LED, galben		
Observații						
Observații		Vă rugăm să consultați notele privind aerul comprimat și EMC / ESD la „Descărcări”				
Unitate de ambalare		1 buc.				




AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 2PO M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-