




Modul AS-i

EMS-Module 4DI M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5205  
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare




| Date electrice                               |                              |                |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Tensiune de lucru                            | [V]                          | 26,5...31,6 DC |
| Consum de energie                            | [mA]                         | < 235          |
| Intrari / iesiri                             |                              |                |
| Numar de intrari si iesiri                   | Numar de intrari digitale: 4 |                |
| Intrări                                      |                              |                |
| Numar de intrari digitale                    | 4                            |                |
| Circuitul intrarilor digitale                | NPN                          |                |
| Alimentarea senzori intrari                  | AS-i                         |                |
| Tensiune de alimentare                       | [V]                          | 20...30        |
| Evaluarea maxima actuala a intrarilor        | [mA]                         | 200            |
| Curent de intrare HIGH                       | [mA]                         | > 5            |
| Curent de intrare LOW                        | [mA]                         | < 1,5          |
| Nivel de comutare HIGH                       | [V]                          | > 10           |
| Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da                           |                |
| Iesiri                                       |                              |                |
| Model electric                               | AS-i                         |                |



## Modul AS-i

EMS-Module 4DI M12

| Condițiile mediului                                                                            |  |                                                 |          |             |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------|-------------|-----|-----|
| Temperatură de ambianță                                                                        |  | [°C]                                            | -25...85 |             |     |     |
| Protecție                                                                                      |  |                                                 | IP 67    |             |     |     |
| Teste / certificari                                                                            |  |                                                 |          |             |     |     |
| Ecranare electromagnetică                                                                      |  | EN 50295                                        |          |             |     |     |
| Clasificare AS-i                                                                               |  |                                                 |          |             |     |     |
| Profil AS-i                                                                                    |  | S-0.0                                           |          |             |     |     |
| Configurație I/O AS-i                                                                          |  | [hex]                                           | 0        |             |     |     |
| Cod ID AS-i                                                                                    |  | [hex]                                           | 0        |             |     |     |
| Încărcare a biților de date                                                                    |  | biți de date                                    | D0       | D1          | D2  | D3  |
|                                                                                                |  | Conector mama                                   | I-1      | I-2         | I-3 | I-4 |
|                                                                                                |  | Pin                                             | 2+4      | 2+4         | 2+4 | 2+4 |
| Date mecanice                                                                                  |  |                                                 |          |             |     |     |
| Tip montare                                                                                    |  | Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare |          |             |     |     |
| Materiale                                                                                      |  | PBT                                             |          |             |     |     |
| Afisaj / elemente de operare                                                                   |  |                                                 |          |             |     |     |
| Display                                                                                        |  | Operare                                         |          | LED, verde  |     |     |
|                                                                                                |  | funcție                                         |          | LED, galben |     |     |
| Observații                                                                                     |  |                                                 |          |             |     |     |
| Observații                                                                                     |  | Modulul poate fi re-adresat de până la 15 ori.  |          |             |     |     |
| Unitate de ambalare                                                                            |  | 1 buc.                                          |          |             |     |     |
| Conectare electrică                                                                            |  |                                                 |          |             |     |     |
| pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:                                     |  |                                                 |          |             |     |     |
| Conector: M12; codificare: A                                                                   |  |                                                 |          |             |     |     |
| <div></div> |  |                                                 |          |             |     |     |



## Racord

