


Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Butoane / LED galben
- 3 Butoane / LED galben



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 55

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i	S-3.F
Configuratie I/O AS-i	[hex] 3
Cod ID AS-i	[hex] F
Certificat AS-i	04501

Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Butoane	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Date mecanice

Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare
-------------	---

**Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Materiale	PBT
-----------	-----

Observații

Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental. Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a moduluiui, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

