




Modul CompactLine cu interfata AS_i

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5224
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	135
Curent total Max.	[A]	0,09
Watchdog integrat		da
Intrări / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	90
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5



Modul CompactLine cu interfata AS_i

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5			
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10			
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da			
Iesiri					
Model electric		AS-i			
Numar de iesiri digitale		2			
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	90			
Testat pentru scurtcircuit		da			
Separat galvanic		nu			
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85			
Protectie		IP 67			
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
Clasificare AS-i					
Profil AS-i		S-3.F			
Configuratie I/O AS-i	[hex]	3			
Cod ID AS-i	[hex]	F			
Certificat AS-i		04201			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	IN1	IN2	IN2	OUT4
	Pin	2+4	4	2	4
Date mecanice					
Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare				
Materiale	PBT				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	functie	LED, galben			
Observații					
Observații	Partea superioara a modului cu portul MOVISWITCH este utilizata ca interfata pentru transmisiile motorului SEW.				
	portul din soclul S2 include o iesire si o intrare combinata pentru a porni si opri motorul.				
	Raspuns in cazul supraincararii				
	Se poate folosi, de asemenea, o intrare suplimentara pentru soclul 1 si o iesire pe soclul 4.				
Unitate de ambalare	1 buc.				



Modul CompactLine cu interfata AS_i

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

Conector: M12; codificare: A



1	alimentare L+
2	ieşire de comutare 3 Eliberare
3	alimentare L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Intrare date 2 gata
	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-