




AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2041
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 170
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	18...30 DC
Watchdog integrat		da

Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numarul de iesiri pneumatice: 2

Intrări	
Numar de intrari digitale	4; (2 x 2)
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare	[V] 20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA] 100
Curent de intrare HIGH	[mA] > 3
Curent de intrare LOW	[mA] < 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V] > 10
Intrările digitale protejate la scurtcircuit	da



AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Iesiri						
Model electric		AS-i				
Numarul de iesiri pneumatice		2				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C] 0...55				
Nota cu privire la temperatura ambientală		Tratament special al aerului comprimat: < 0 °C				
Protectie		IP 67				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-7.F				
Configuratie I/O AS-i		[hex] 7				
Cod ID AS-i		[hex] F				
Certificat AS-i		20101				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		Pin	4	2	4	4
Date mecanice						
Tip montare		montaj cu #urub				
Materiale		Capsula: PBT; Par#i metalice: inox(1.4305 / 303); Etanșare: FKM				
Sistem pneumatic		2 x supape de siguranta cu 3/2-căi				
Domeniul de presiune		[bar] 2...8				
Domeniul de presiune		[MPa] 0,2...0,8				
Nota legata de domeniul de presiune nominal		inclusiv eventuale varfuri de presiune				
Debit de aer la 6/5 bar		[l/min] 350				
Debit de aer la 6/0 bar		[l/min] 550				
Consistența aerului comprimat		filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat				
Racorduri pentru tuburi		Legris LF 3000/8				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		functie		LED, galben		
Accesorii						
Accesorii (op#ional)		Zgomot redus:, E75232				
Observații						
Observații		Vă rugăm să consulta#i notele privind aerul comprimat #i EMC / ESD la „Descărcări”				
Unitate de ambalare		1 buc.				




AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E / PG:

Conector: M12; codificare: A



Intrări	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date I2/I4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date I1/I3