

AC2086




Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

c2S-Module 2BI 2LO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2396

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 LED
- 3 Butoane 2 / LED 2
- 4 Butoane 1 / LED 1



Aplicatie		
Execuție	Clopote color confecționabile	
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	55
Intrări		
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	



Modul cu interfața AS-i și butoane iluminate

c2S-Module 2BI 2LO

Clasificare AS-i					
Versiune AS-i	2.1				
Mod de adresare extins	da				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	B			
Cod ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificat AS-i	49201				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Butoane	-	-	1	2
Date mecanice					
Greutate	[g]	104			
Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare				
Materiale	PBT				
Afișaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	erori	LED, roșu			
	buton	2 x LED, alb			
Accesorii					
Articole livrate	cover support: 2				
	insertii de culoare: 2, roșu				
	2, verde				
	2, galben				
	2, albastru				
	2, alb				
Observații					
Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.				
	Carcasele si butoanele pot fi etichetate				
Unitate de ambalare	1 buc.				
Conectare electrică					
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:					