




Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Câmp inscripționare
- 2 LED
- 3 Butoane / LED
- 4 Comutator cheie



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	55
Intrări		
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protectie		IP 40; (cu capac de protectie: IP 54)
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Mod de adresare extins		da
AS-i master profile		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-B.A.E
Configuratie I/O AS-i	[hex]	B
Cod ID AS-i	[hex]	A.E



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Certificat AS-i	49202				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	atribuire	Nefolosit	LED	Comutator cheie	Butoane

Date mecanice	
Greutate	[g] 117,5
Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu

Observații	
Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
	Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:	