

AC2088




Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

EMS-Module 2BI 2LO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2398

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 LED
- 3 Butoane 2 normal deschis / verde
- 4 Butoane 1 normal închis / roșu



Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	55
Intrări		
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

EMS-Module 2BI 2LO

Mod de adresare extins	da				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]	B				
Cod ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i	49203				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Butoane	-	-	1	2

Date mecanice

Greutate [g]	97				
Tip montare	Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare				
Materiale	PBT				

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde			
	erori	LED, roșu			

Accesorii

Accesorii (opțional)	Bușon presiune:, E70206				
----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Observații

Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.				
	Carcasele si butoanele pot fi etichetate				
Unitate de ambalare	1 buc.				

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a moduluiui, FK / PG: