




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Bucșă de adresare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 235
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4; (Bidirectional)
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i
Numar de iesiri digitale		4



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	10...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 00; IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i	S-7.0
Configuratie I/O AS-i [hex]	7
Cod ID AS-i [hex]	0
Certificat AS-i	05001

Date mecanice

Tip montare	Montaj pe sina DIN
Materiale	PA; PVC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale cu surub:

Racord

