




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2257

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Bucșă de adresare



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 235
Curent total Max.	[A]	6
Watchdog integrat		da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	4; (Bidirectional)
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare	[V] 20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA] 200
Curent de intrare HIGH	[mA] > 5
Curent de intrare LOW	[mA] < 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V] > 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Iesiri		
Model electric	AS-i	
Numar de iesiri digitale	4	
Circuit	PNP	
Domeniu tensiune DC [V]	10...30; (conform PELV)	
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	2000	
Testat pentru scurtcircuit	da	
Separat galvanic	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i	S-7.0	
Configuratie I/O AS-i [hex]	7	
Cod ID AS-i [hex]	0	
Certificat AS-i	05001	
Date mecanice		
Tip montare	Montaj pe sina DIN	
Materiale	PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Racord		