




Repetitor AS-i

SmartLine25 AS-i Repeater

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Aplicatie	Prelungirea rețelei AS-i cu 100 m	
Date electrice		
Tensiunea nominala DC	[V]	26,5...31,6
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	2
Supravegherea subtensiunii		nu
Iesiri		
Model electric		AS-i
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Protecție		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Date mecanice		
Carcasa		Montaj pe sina DIN
Materiale		PA 6.6
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	2 x LED, verde
	scurtcircuit	2 x LED, roșu



Repetitor AS-i


SmartLine25 AS-i Repeater

Observații

Observații	multipliatorul AS-i nu folosește nici o adresă slave.
	numărul total de slaves pe coloana de master rămâne neschimbat.
	nu este necesară setarea parametrilor.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Racord



A1+	AS-i + arc 1
A1-	AS-i - arc 1
A2+	AS-i + arc 2
A2-	AS-i - arc 2