

AC2218




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Articol scos din productie

Articole alternative: AC3218
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	12...57; (Alimentare externă)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	57; (cu alimentare externa: 25 mA)
Protectie la polaritate inversa	da
Curent total Max. [A]	0,5; (cu alimentare externa; cu alimentare externa: 100 mA)
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	24 DC; (conform PELV)
Aimentare suplimentara de tensiune	optional
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 4
Iesiri	
Numar de iesiri analogice	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Iesire analogica in curent	[mA]	0...20
Sarcina max.	[Ω]	600
Protectie suprasarcina		da
Rezolu#ia ie#irii analogice		16 (1 bit = 1 μA)
Ie#iri de alimentare a actuatorelor		AS-i / AUX

Condi#iile mediului

Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85
Protectie		IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295	
MTTF	[ani]	140

Clasificare AS-i

Adresare interfata AS-i	Buc#ă de adresare
AS-i master profile	M3; M4
Profil AS-i	S-7.3.6
Configuratie I/O AS-i	[hex] 7
Cod ID AS-i	[hex] 3.6

Atribuirea bi#ilor parametru	Bit parametru	Denumire					
	P0	Nefolosit	/ 1	rezervat	/ 0	rezervat	
	P1	Nefolosit	/ 1	rezervat	/ 0	rezervat	
	P2	indicarea defectiunii periferice	: 1	activat	/ 0	dezactivat	
	P3	Nefolosit	/ 1	rezervat	/ 0	rezervat	

Date mecanice

Greutate	[g]	175
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Materiale		PA 6.6

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde Tensiune AS-i / 24 V AUX
	erori	LED, ro#u
	functie	LED, galben Canale 1...4

Observa#ii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Conectare electrică

COMBICON:

Racord

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Alimentare actuatori +24V
C1...4	ieşire analogică Curent
O-	Alimentare actuatori 0V
0V	ieşire analogică 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentare externă actuatori +24V
E-	Alimentare externă actuatori 0V