




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4DO T C



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Bucșă de adresare
- 3 Adaptor pentru sina DIN



Aplicatie		
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	50
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	4000; (AUX)
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4	
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	20...30; (AUX)
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	1000; (categoria de utilizare DC-12: 700 mA; Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Capacitate max. curent totală la ie#iri	[A]	4



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4DO T C

Testat pentru scurtcircuit		da					
Separat galvanic		da					
Ie#iri de alimentare a actuatorilor		AUX					
Condițiile mediului							
Temperatură de ambianță		[°C]		-25...70			
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului		[%]		90; (fara condensare)			
Inaltime deasupra nivelului marii Max.		[m]		2000			
Protectie		IP 20					
Grad de contaminare		2					
Teste / certificari							
Ecranare electromagnetică		EN 61000-6-2					
		EN 62026-2					
		EN 50581					
MTTF		[ani]		254			
Indicații		Dispozitivul trebuie alimentat de la o sursa de izolare; Aceasta sursa trebuie sa aiba o siguranta secundara UL(vezi fisa); Alternatively, a class 2 power supply can be used to supply AUX.					
Clasificare AS-i							
Versiune AS-i		2.11; 3.0					
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare					
Mod de adresare extins		nu					
AS-i master profile		M2; M3; M4					
Profil AS-i		S-8.0.E					
Configuratie I/O AS-i		[hex]		8			
Cod ID AS-i		[hex]		0.E			
Certificat AS-i		37302					
Încărcare a biților de date		biți de date		D0	D1	D2	D3
		Ieșire		O-1	O-2	O-3	O-4
Date mecanice							
Greutate		[g]		126			
Tip montare		Montaj pe sina DIN					
Materiale		PC-GF20					
Afisaj / elemente de operare							
Display		Stare de funcționare		LED, galben O1...O4			
		Operare		LED, verde AS-i, AUX			
		erori		LED, roșu			
Accesorii							
Accesorii (op#ional)		Conector					
Observații							
Unitate de ambalare		1 buc.					




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4DO T C

Conectare electrică

cap de conectare a #tifturilor:

Racord



O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	O4
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentare actuatori +24V
E-	Alimentare actuatori 0V
O1...O4	ieşire de comutare actuator 1...4