



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Distanță de comutare [mm] 4

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC

Consum de energie [mA] < 140

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm] 4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...70

Protectie IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică EN 50081-1
EN 61000-6-2

Clasificare AS-i

Configuratie I/O AS-i [hex] 7

Cod ID AS-i [hex] F

Certificat AS-i 15101

Încărcare a biților de date	Denumire	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Date mecanice

Materiale PBT; PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Racord

Elektrischer Anschluss

1 AS-i+
3 AS-i -

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Eingänge

1 Sensorversorgung L+
2 Dateneingang 2 biți de date D3
3 Sensorversorgung L-
4 Dateneingang 1 biți de date D4