




Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori
pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2315
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Distanță de comutare	[mm]	4
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 67
Clasificare AS-i		
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Cod ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15102

Date mecanice

Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm] 55 x 60 x 35
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Racord

