




Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori
pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2310
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Distanță de comutare	[mm]	4
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 67



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Clasificare AS-i		
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15101


Date mecanice		
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT; PC

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben

Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Racord

Ausgänge

3	Tensiune externă -
4	ieșire de comutare +
1, 2, 5	nicht belegt

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -