


**Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori
pneumatici**

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2317

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Senzor 1
2 Senzor 2

**Caracteristicile produsului**

Distanță de comutare	[mm]	4
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------	-----	----------------

Raza de detectie

Distanță de comutare	[mm]	4
----------------------	------	---


Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 67



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Clasificare AS-i		
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		15101
Date mecanice		
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT; PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox		
		
Racord		
Ausgänge		
2	ieșire de comutare 2 +	
3	Tensiune externă -	
4	ieșire de comutare 1 +	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	