


AC2315



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 Senzor 1
- 2 Senzor 2



Caracteristicile produsului

Model electric	AS-i
Distanță de comutare [mm]	4
Dimensiuni [mm]	55 x 60 x 35

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	< 40

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protecție	IP 67



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12


Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[ani]	924
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Mod de adresare extins		da
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0
Cod ID AS-i	[hex]	A.F
Certificat AS-i		74901
Date mecanice		
Greutate	[g]	149,5
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Suport de armare	
	#urub hexagonal: 2 x M5 x 35	
	Saibe: 2	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303)		
		



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Racord



Conectare electrică

1	AS-i +
3	AS-i -