




Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

Push-button modul 8I/8O

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 verde
- 2 roșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 150
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		AS-i
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Protectie		IP 00
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-7.F

**Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate**

Push-button modul 8I/8O

Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		14401
Date mecanice		
Materiale		panoul frontal: Aluminiu
Accesorii		
Accesorii (op#ional)		Bușon presiune:, E70206
Observații		
Observații		Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
		Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
COMBICON:		