


AC2380



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp; medii igienice si umede din industria alimentara	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	80
Intrări		
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Iesiri		
Model electric	AS-i	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-40...80
Protectie	IP 67; IP 68; IP 69K	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.11; 3.0	



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

Mod de adresare extins	da				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]	B				
Cod ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i	135301				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	LED 1 albastru	DO-0	-	-	-
	LED 2 alb	-	DO-1	-	-
	buton 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	buton 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Date mecanice

Greutate [g]	275,6
Tip montare	montaj cu #urub
Dimensiuni [mm]	118 x 50 x 47
Materiale	Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
Elemente de operare	2	taste functionale programabile cu iluminare din spate


Conectare electrică

Conexiune modul	M12
-----------------	-----

Observații

Observații	Butoanele (RAFI seria RAFIX22) oferă protecție împotriva contactului accidental
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică



1	AS-i +
3	AS-i -