


AC2386



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Câmp inscripționare



Aplicatie

Execuție	Clopote color confecționabile
Aplicatie	montajul în câmp

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	55

Intrări

Alimentarea senzori intrari	AS-i
-----------------------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Temperatura depozitare [°C]	-40...85
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.11; 3.0
Mod de adresare extins	da
AS-i master profile	M2; M3; M4



Modul cu interfața AS-i și butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Profil AS-i	S-7.A.E				
Configurație I/O AS-i [hex]	7				
Cod ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i	133801				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	buton 1	DI-0	-	-	-
	buton 2	-	DI-1	-	-

Date mecanice

Greutate [g]	140
Tip montare	Montaj pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiale	PA

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
Elemente de operare	2	taste functionale programabile cu iluminare din spate

Conectare electrică

Conexiune modul	M12
-----------------	-----


Accesorii

Articole livrate	cover support: 2
	insertii de culoare: 2, roșu
	2, verde
	2, galben
	2, albastru
	2, alb

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică



1	AS-i +
3	AS-i -