


# AC2388



## Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Câmp inscripționare



### Aplicatie

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Aplicatie | montajul în câmp |
|-----------|------------------|

### Date electrice

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Tensiune de lucru [V]               | 26,5...31,6 DC |
| Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 55             |

### Intrări

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Alimentarea senzori intrari | AS-i |
|-----------------------------|------|

### Condițiile mediului

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...60 |
| Temperatura depozitare [°C]  | -40...85 |
| Protectie                    | IP 67    |

### Teste / certificari

|                           |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| Ecranare electromagnetica | EN 61000-6-2 |  |
|                           | EN 62026-2   |  |

### Clasificare AS-i

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Versiune AS-i          | 2.11; 3.0  |
| Mod de adresare extins | da         |
| AS-i master profile    | M2; M3; M4 |
| Profil AS-i            | S-7.A.E    |



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

|                             |              |        |      |    |    |
|-----------------------------|--------------|--------|------|----|----|
| Configuratie I/O AS-i       | [hex]        | 7      |      |    |    |
| Cod ID AS-i                 | [hex]        | A.E    |      |    |    |
| Certificat AS-i             |              | 133801 |      |    |    |
| Încărcare a biților de date | biți de date | D0     | D1   | D2 | D3 |
|                             | LED 1        | DO-0   | -    | -  | -  |
|                             | LED 2        | -      | DO-1 | -  | -  |
|                             | buton 1      | DI-0   | -    | -  | -  |
|                             | buton 2      | -      | DI-1 | -  | -  |

|               |      |                    |  |  |  |
|---------------|------|--------------------|--|--|--|
| Date mecanice |      |                    |  |  |  |
| Greutate      | [g]  | 133                |  |  |  |
| Tip montare   |      | Montaj pe sina DIN |  |  |  |
| Dimensiuni    | [mm] | 89,6 x 46 x 45     |  |  |  |
| Materiale     |      | PA                 |  |  |  |

|                              |         |                                                       |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Afisaj / elemente de operare |         |                                                       |
| Display                      | Operare | LED, verde                                            |
|                              | erori   | LED, roșu                                             |
| Elemente de operare          | 2       | taste functionale programabile cu iluminare din spate |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Conectare electrică |     |
| Conexiune modul     | M12 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Observații          |        |
| Unitate de ambalare | 1 buc. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Conectare electrică |  |
|---------------------|--|



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |