


AC2396



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Câmp inscripționare



Aplicatie		
Execuție	Clopote color confecționabile	
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	55
Intrări		
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.11; 3.0	
Mod de adresare extins	da	
AS-i master profile	M2; M3; M4	



Modul cu interfața AS-i și butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Profil AS-i	S-B.A.E				
Configurație I/O AS-i [hex]	B				
Cod ID AS-i [hex]	A.E				
Certificat AS-i	134701				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	buton	-	-	1	2

Date mecanice

Greutate [g]	137,6
Tip montare	Montaj pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiale	PA

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
Elemente de operare	2	taste functionale programabile cu iluminare din spate

Conectare electrică

Conexiune modul	M12
-----------------	-----


Accesorii

Articole livrate	cover support: 2
	insertii de culoare: 2, roșu
	2, verde
	2, galben
	2, albastru
	2, alb
	Adaptor montare: 1

Observații

Observații	Butoanele (EAO type 84) asigură protecție în caz de contact accidental.
	Carcasele și butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

	
1	AS-i +
3	AS-i -