


AC2398



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 buton 2 / LED 2
- 3 buton 1 / LED 1
- 4 Câmp inscripționare



Aplicatie

Aplicatie	montajul în câmp
-----------	------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	55

Intrări

Alimentarea senzori intrari	AS-i
-----------------------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Temperatura depozitare [°C]	-40...85
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.11; 3.0
Mod de adresare extins	da
AS-i master profile	M2; M3; M4
Profil AS-i	S-B.A.E



Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Configuratie I/O AS-i	[hex]	B			
Cod ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificat AS-i		134701			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	buton	-	-	1	2

Date mecanice

Greutate	[g]	131,6
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	89,6 x 46 x 45
Materiale		PA

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
Elemente de operare	2	taste functionale programabile cu iluminare din spate

Conectare electrică

Conexiune modul	M12
-----------------	-----

Observații

Observații	Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
	Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică



1	AS-i +
3	AS-i -