

AC316A




Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC336A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Senzor 1
- 2 Senzor 2



Caracteristicile produsului

Distanță de comutare	[mm]	4
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 160
Clasa de protecție		III


Raza de detectie

Distanță de comutare	[mm]	4
----------------------	------	---



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...60
Protecție		IP 5x; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 67)
Teste / certificări		
Marcaj ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX		numai în legătură cu placa de montare
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Mod de adresare extins		da
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	A.E
Certificat AS-i		75002
Date mecanice		
Greutate	[g]	200,2
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT; PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Placă de montaj: 1
		#urub hexagonal: 2 x M5 x 35
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox		
		
Racord		
Ausgänge		
3	Tensiune externă - ieșire de comutare + nicht belegt	
4		
1, 2, 5		

AC316A



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Racord

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -