




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DI T C



Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	250
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2)
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (DC)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DI T C

Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60			
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75			
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)			
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000			
Protecție		IP 20			
Terminale de protecție		IP 20			
Grad de contaminare		2			
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[ani]	437			
Clasificare AS-i					
Versiune AS-i		2.11; 3.0			
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare			
Mod de adresare extins		da			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
Profil AS-i		S-0.A.E			
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0			
Cod ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificat AS-i		124402			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	I-1	I-2	I-3	I-4
Date mecanice					
Greutate	[g]	126,7			
Tip montare		Montaj pe sina DIN			
Materiale		Material plastic; PC-GF20			
Afisaj / elemente de operare					
Display	Stare de funcționare	LED, galben I1...I4			
	Operare	LED, verde AS-i			
	erori	LED, roșu			
Accesorii					
Articole livrate		Cutie cleme cu arc			
Observații					
Observații	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare		1 buc.			




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DI T C

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4
n.c.	neocupat