




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DO T C



Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	30
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	20...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA]	4000; (AUX)
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri	
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	20...30; (AUX)
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000; (categoria de utilizare DC-12: 700 mA; Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A]	4
Testat pentru scurtcircuit	da



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DO T C

Separat galvanic	da					
le#iri de alimentare a actuatorelor	AUX					
Condi#iile mediului						
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...65				
Nota cu privire la temperatura ambientală		reducerea sarcinii de curent indicată în instruc#iunile de exploatare trebuie să fie luată în considerare la următoarea temperatură ambiantă: > 45 °C				
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75				
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)				
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000				
Protectie		IP 20				
Terminale de protectie		IP 20				
Grad de contaminare		2				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 62026-2				
		EN 61000-6-2				
		EN 61000-6-3				
MTTF	[ani]	348				
Indica#ii		Dispozitivul trebuie alimentat de la o sursa de izolare; Aceasta sursa trebuie sa aiba o siguranta secundara UL(vezi fisa); Alternatively, a class 2 power supply can be used to supply AUX.				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins		nu				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-8.0.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	8				
Cod ID AS-i	[hex]	0.E				
Certificat AS-i		124403				
Încărcare a bi#ilor de date		bi#i de date	D0	D1	D2	D3
		leșire	O-1	O-2	O-3	O-4
Date mecanice						
Greutate	[g]	115,2				
Tip montare		Montaj pe sina DIN				
Materiale		Material plastic; PC-GF20				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Stare de func#ionare		LED, galben O1...O4		
		Operare		LED, verde AS-i, AUX		
		erori		LED, roșu		
Accesorii						
Articole livrate		Cutie cleme cu arc				
Observa#ii						
Unitate de ambalare		1 buc.				




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DO T C

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord



A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentare externă cu tensiune pentru actuatori +24V (AUX)
E-	Alimentare externă cu tensiune pentru actuatori 0V (AUX)
O1...O4	ieșire de comutare actuator 1...4
O-	ieșire de comutare actuator 0V
n.c.	neocupat