




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DI AUX T C



Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	30
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	20...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA]	1100; (AUX)
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2)
Alimentarea senzori intrari	AUX
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (DC AUX)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	1000
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DI AUX T C

Intrările digitale protejate la scurtcircuit	da
--	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protecție		IP 20
Terminale de protecție		IP 20
Grad de contaminare		2

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[ani]	336
Indicații	Dispozitivul trebuie alimentat de la o sursă de izolare; Aceasta sursă trebuie să aibă o siguranță secundară UL (vezi fișă); Alternatively, a class 2 power supply can be used to supply AUX.	

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins	da				
Profil AS-i master	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-0.A.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0			
Cod ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificat AS-i	124404				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	I-1	I-2	I-3	I-4

Date mecanice

Greutate	[g]	113,75
Tip montare	Montaj pe sînă DIN	
Materiale	Material plastic; PC-GF20	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	LED, galben I1...I4
	Operare	LED, verde AS-i, AUX
	erori	LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	Cutie cleme cu arc
------------------	--------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 DI AUX T C

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
E+	Alimentare externă cu tensiune pentru senzori + 24 V (AUX)
E-	Alimentare externă cu tensiune pentru senzori 0 V (AUX)
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4