




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AI (V) C IP20



- 1 plug with cage clamp connection
- 2 Câmp inscripționare
- 3 Fixare pe șine DIN



Aplicatie		
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	157
Protectie la polaritate inversa		da
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (AUX)
Aimentare suplimentara de tensiune		optional
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	550; (AUX)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 4	
Intrări		
Alimentarea senzori intrari		AS-i / AUX
Tensiune de alimentare	[V]	18...30; (DC)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Numar de intrari analogice	4; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors)	



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AI (V) C IP20

Intrare analogica (tensiune)	[V]	0...10
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit		nu
Rezolutia intrarii analogice		16 bit (1 bit = 1 mV)
Precizia intrării analogice	[%]	0,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000
Protectie		IP 20
Terminale de protectie		IP 20
Grad de contaminare		2

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2

Clasificare AS-i

Versiune AS-i		2.11; 3.0
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare
Mod de adresare extins		nu
AS-i master profile		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.E
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	3.E

Date mecanice

Greutate	[g]	198,5
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Materiale		PC-GF20

Afisaj / elemente de operare

Display	semnal analogic	LED, galben Canale AI1...AI4
	diagnoza	LED, galben
	Operare	LED, verde AS-i, AUX
	erori	LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	Ștecher Combicon
------------------	------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AI (V) C IP20

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentare senzor +24V
V1...4	Intrare analogică Tensiune
I-	Alimentare senzor 0V
0V	Intrare analogică 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentarea externă a senzorilor +24V
E-	Alimentarea externă a senzorilor 0V