




## Repetor cu fibra optica AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 plug with cage clamp connection
- 2 Câmp inscripționare
- 3 Fixare pe șine DIN



### Aplicatie

Aplicatie Extensie retea AS-i prin fibra optica pana la max. 3200 m

### Date electrice

Tensiunea nominala DC	[V]	26,5...31,6
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	60

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura depozitare	[°C]	-30...80
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000
Protectie		IP 20

### Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 62026-2	
	Ta	-25...70 °C
Aprobare UL	Enclosure type	IP20
	tensiune de alimentare	Low Voltage / Limited Energy
	UL numar fisier	E205959



# AC3227



## Repetor cu fibra optica AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Date mecanice		
Greutate	[g]	162,5
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Materiale		PA 6.6
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Accesorii (furnizate)		Ștecher Combicon
Observații		
Observații		Pentru operare este necesara o alimentare AS-i suplimentara
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Racord		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Legaturapentru capat circuit
T2	Legaturapentru capat circuit