


AC336A



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori
pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Caracteristicile produsului

Model electric		AS-i
Distanță de comutare	[mm]	4
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	160
Clasa de protecție		III


Iesiri

Model electric		AS-i
----------------	--	------



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța de operare a camei de comutare (puck)	[mm]	74
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Protecție	IP 5x; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 67)	
Teste / certificari		
Marcaj ATEX	II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX	numai în combinatie cu capsula de protecție	
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
MTTF	[ani]	404
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Mod de adresare extins	da	
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	A.E
Date mecanice		
Greutate	[g]	779,5
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale	Capsula: PBT portocaliu; Capac: PC negru; Carcasă pentru protecție la impact: Oțel inox	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Carcasă pentru protecție la impact	
	Placă de montaj: 1	
	#urub hexagonal: 2 x M5 x 35	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox		
		
Racord		

AC336A



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Ausgänge

3	Tensiune externă
4	ieșire de comutare +
1, 2, 5	nicht belegt

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -