




Partea inferioara pentru modulul AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 Stifturi contact



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Iesiri		
Model electric		AS-i
Solicitabilitate contact		< 2 A
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Date mecanice		
Greutate	[g]	58,7
Tip montare		Montare șine portante și perete
Dimensiuni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale		PBT
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
pini de contact in partea superioara a modului:		
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i:		