


Partea inferioara pentru modulul AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 surub de blocare

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC

Iesiri

Model electric AS-i
Solicitabilitate contact < 4 A

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...85
Protectie IP 65

Date mecanice

Tip montare Montare șine portante și perete
Dimensiuni [mm] 45 x 82,5 x 33
Materiale PBT

Observații

Observații până la 4 treceri cablu PG pentru orice derivații T sau cruce
Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

terminale cu surub: ...2,5 mm²