




Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5014

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Stifturi contact
- 2 Câmp inscripționare
- 3 Bucșă de adresare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Iesiri		
Model electric		AS-i
Solicitabilitate contact		< 2 A
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Clasificare AS-i		
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare
Date mecanice		
Tip montare		Montare șine portante și perete
Dimensiuni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale		PBT; inox(1.4305 / 303)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Conectare electrică

pini de contact in partea superioara a modulului:

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: