




Partea inferioara pentru modulul AS-i

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5015

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Stifuri contact
- 2 Câmp inscripționare
- 3 Bucșă de adresare



| Date electrice                     |      |                                                                           |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tensiune de lucru                  | [V]  | 26,5...31,6 DC                                                            |
| Aimentare suplimentara de tensiune | [V]  | 24 DC                                                                     |
| Iesiri                             |      |                                                                           |
| Model electric                     |      | AS-i                                                                      |
| Solicitabilitate contact           |      | < 2 A                                                                     |
| Condițiile mediului                |      |                                                                           |
| Temperatură de ambianță            | [°C] | -25...85                                                                  |
| Protectie                          |      | IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
| Clasificare AS-i                   |      |                                                                           |
| Adresare interfata AS-i            |      | Bucșă de adresare                                                         |
| Date mecanice                      |      |                                                                           |
| Tip montare                        |      | Montare șine portante și perete                                           |
| Dimensiuni                         | [mm] | 45 x 80 x 20                                                              |
| Materiale                          |      | PBT; inox(1.4305 / 303)                                                   |



## Partea inferioara pentru modulul AS-i

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică

pini de contact in partea superioara a modului:

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: