




Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-Base FC Address.socket

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Jalon de împământare
- 2 Bucșă de adresare

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	24 DC
Iesiri		
Model electric		AS-i
Solicitabilitate contact		< 2 A
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67; (in functie de partea superioara utilizata: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Clasificare AS-i		
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare
Date mecanice		
Tip montare		Montare șine portante și perete
Dimensiuni	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale		PBT
Observații		
Observații		manson recomandat pentru firul de impamantare: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Partea inferioara a modului poate fi utilizata cu partile superioare unde pinul 5 al mufei M12 este conectat la pamantul functional (FE).
Unitate de ambalare		1 buc.



Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-Base FC Address.socket

Conectare electrică

pini de contact in partea superioara a modulului:

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: