




Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-BASE RC ST SET



1 surub de blocare

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC

Iesiri

Model electric AS-i

Solicitabilitate contact < 4 A

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...85

Protectie IP 65

Date mecanice

Greutate [g] 115,2

Tip montare Montare șine portante și perete

Materiale PBT

Accesorii

Articole livrate garnituri de cabluri plate: 2, NBR

presetupe: 3

Capace de protecție: 3

Piulițe hexagonale: 4

Accesorii (opțional)

Capac., pentru modulele AS-i, AC3000

prindere cu surub., AC5007

Observații

Observații până la 4 porturi cablu M20 pentru orice ramificații T și cruce

Unitate de ambalare 1 buc.

AC5031



Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-BASE RC ST SET

Conectare electrică

terminale cu surub: ...2,5 mm²