


AC508A



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO II 3D



  	
Aplicatie	
Aplicatie	Modul AS-i ATEX
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	50
Curent total Max. [A]	2
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri	
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat)
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-10...50
Protectie	IP 50
Teste / certificari	
Marcaj ATEX	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO II 3D

Ecranare electromagnetica	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [ani]	211	

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins	nu				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]	8				
Cod ID AS-i [hex]	0.E				
Certificat AS-i in asteptare	da				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	leșire	1	2	3	4
	Conector mama	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Date mecanice

Greutate [g]	228,5
Tip montare	AS-i-cablul plat direct conectabil
Materiale	PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu

Afisaaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben

Conectare electrică

Conexiune modul	Cablul plat
-----------------	-------------

Accesorii

Articole livrate	Partea inferioară
Accesorii (opțional)	Capac acoperire: M12, E73004
	Carcasă pentru protecție la impact: E7000A

Observații

Observații	Trebuie realizată protecția mecanică.
	In caz contrar unitatea necesita instalarea impreuna cu carcasa de protectie (E7000A)
Unitate de ambalare	1 buc.




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO II 3D

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Racord




AC508A



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO II 3D

Conector: M12; codificare: A



Iesiri	
Conector mama O-1/2	
1	neocupat
2	ieşire de comutare 2
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 1
5	neocupat
Conector mama O-2	
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 2
5	neocupat
Conector mama O-3/4	
1	neocupat
2	ieşire de comutare 4
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 3
5	neocupat
Conector mama O-4	
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 4
5	neocupat