
AC5101

Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-BASE RC ST



1 surub de blocare

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Iesiri		
Model electric		AS-i
Solicitabilitate contact		< 4 A
Condiţiile mediului		
Temperatură de ambianţă	[°C]	-25...85
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	70,5
Tip montare		Montare şine portante şi perete
Dimensiuni	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiale		PBT
Accesorii		
Accesorii (op#ional)		Capac:, pentru modulele AS-i, AC3000
		prindere cu surub:, AC5007
Observaţii		
Observaţii		până la 4 porturi cablu M20 pentru orice ramificaţii T şi cruce
		Pentru montarea pe sina DIN trageti surubul de blocare in sus utilizand o unealta potriovita(de exemplu surubelnita)
Unitate de ambalare		1 buc.

AC5101

Partea inferioara pentru modulul AS-i

EMS-BASE RC ST

Conectare electrică

terminale cu surub: ...2,5 mm²