


## Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4SB IP67



| Aplicatie                          |               |                                                                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplicatie                          |               | montajul în câmp                                                |
| Date electrice                     |               |                                                                 |
| Tensiune de lucru                  | [V]           | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)                |
| Curent total Max. pe modul/slot    | [A]           | 2; (AS-i: 2; AUX: 2)                                            |
| Aimentare suplimentara de tensiune | [V]           | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" conform cULus)              |
| Condițiile mediului                |               |                                                                 |
| Temperatură de ambianță            | [°C]          | -25...70                                                        |
| Protectie                          |               | IP 67                                                           |
| Teste / certificari                |               |                                                                 |
| Ecranare electromagnetică          | EN 50295      |                                                                 |
|                                    | IEC 61000-6-2 |                                                                 |
| MTTF                               | [ani]         | 10284                                                           |
| Date mecanice                      |               |                                                                 |
| Greutate                           | [g]           | 152,5                                                           |
| Tip montare                        |               | AS-i-cablul plat direct conectabil                              |
| Dimensiuni                         | [mm]          | 103 x 45 x 44,7                                                 |
| Materiale                          |               | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
| Conectare electrică                |               |                                                                 |
| Conexiune modul                    |               | Cablul plat                                                     |



## Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4SB IP67

### Accesorii

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Articole livrate     | Partea inferioară            |
| Accesorii (opțional) | Capac acoperire: M12, E73004 |


### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Conector: M12; codificare: A



|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | AS-i +             |
| 2 | Tensiune externă - |
| 3 | AS-i -             |
| 4 | Tensiune externă + |